

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skärmkontakt



2740245

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740245>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Inline-skärmkontakt



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2740245
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	DRI1Z1
Produktnyckel	DRI1Z1
GTIN	4017918818593
Vikt per styck (inklusive förpackning)	23,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	22,37 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skärmkontakt



2740245

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740245>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning

Endast för industriell användning

Artikelegenskaper

Produkttyp

Hane

Anslutningsdata

Ledararea styv

0,08 mm² ... 1,5 mm²

Ledararea flexibel

0,08 mm² ... 1,5 mm²

Ledararea AWG

28 ... 16

Avisoleringslängd

8 mm

Mått

Bredd

12 mm

Höjd

132,5 mm

Djup

41 mm

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-skärmkontakt



2740245

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740245>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com