


IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Kopplingsmodul



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740436>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kopplingsmodul (Gateway), I/O-kopplingsmodul för två INTERBUS-system, 24 V DC, skyddsklass IP20, med MINI-COMBICON-fjärrbussanslutning

Fördelar

- Fjärrbussanslutningar med hjälp av MINI-COMBICON
- Galvanisk isolation
- Diagnos- och statusindikeringar
- DIN-skenemontage

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2740436
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRIA11
Produktnyckel	DRIA11
GTIN	4017918487591
Vikt per styck (inklusive förpackning)	459,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	240 g
Tullnummer	85389091
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gateways/proxyservrar
Konstruktion	Blockuppbyggnad

Elektriska egenskaper

Testspänning	Försörjningsspänning/logik 500 V AC 50 Hz 1 min
	Försörjningsspänning/Funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min
	Logik/Funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min
	INTERBUS-system 1/INTERBUS-system 2 500 V AC 50 Hz 1 min
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; seriell diod
	Överspänningsskydd (35 V för 0,5 s)
Förlusteffekt	5 W

Försörjning

Spänningsförsörjning (DC)	24 V DC
Spänningsområde	20 V DC ... 30 V DC
Rippel	3,6 V _{PP} (inom det tillåtna spänningsområdet)
Strömförbrukning typisk	240 mA

Gränssnitt

INTERBUS fjärrbuss (ingående/utgående)

Anslutningstyp	10-polig MINI-COMBICON-kontakt
Överföringshastighet	500 kBit/s

Mått

Bredd	204 mm
Höjd	77 mm
Djup	37 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C

IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Kopplingsmodul

2740436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740436>



Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

IBS CT 24 IO GT-T/NPF - Kopplingsmodul



2740436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740436>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	19170405
ECLASS-15.0	19170405

ETIM

ETIM 9.0	EC001478
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222609
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---