

IB IL SCN-12-ICP/N - Inline-kontakt



2740481

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740481>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stickkontakt, färgmarkerad, till digitala Inline-inmatningsplintar med 4- eller 16-kanaler

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2740481
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DRI1Z1
Produktnyckel	DRI1Z1
GTIN	4017918469757
Vikt per styck (inklusive förpackning)	22,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21,72 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

IB IL SCN-12-ICP/N - Inline-kontakt

2740481

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740481>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Hane
------------	------

Anslutningsdata

Ledararea styv	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea AWG	28 ... 16
Avisoleringslängd	8 mm

Mått

Bredd	12 mm
Höjd	136,2 mm
Djup	41 mm

IB IL SCN-12-ICP/N - Inline-kontakt



2740481

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2740481>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com