

# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, tvåplans, komplett bestyckad med 12 skruvanslutningar per sida, för två kretskort, för montering av SMD-komponenter

## Fördelar

- Effektiv montering genom hopsättning av kapslingsskal
- Ökat polantal med flatstiftanslutningen UEGM MT-FS (tillval)
- Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
- Anslutning till ett eller två kretskort

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2757173       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | ACHCCD        |
| Produktnyckel                          | ACHCCD        |
| GTIN                                   | 4017918108038 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 123,78 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108,58 g      |
| Tullnummer                             | 85369010      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Produkttyp    | Komplett kapsling                          |
| Kapslingstyp  | Komplett kapsling                          |
| Produktfamilj | UEGH                                       |
| Konstruktion  | Integrerad anslutningsteknik, slutet hölje |
| Poltal        | 24                                         |
| Delning       | 5 mm                                       |
| Antal rader   | 2                                          |
| Pinlayout     | Linjär pinning                             |


### Elektriska egenskaper

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Märkspänning $U_N$ | 500 V |
| Märkström $I_N$    | 10 A  |

### Anslutningsdata

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
|----------------|-----------------|

### Mått

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Måttskiss      |  |
| Bredd          | 45 mm                                                                               |
| Bygghöjd       | 106,7 mm                                                                            |
| Höjd NS 35/7,5 | 106,7 mm                                                                            |
| Djup           | 79 mm                                                                               |
| Längd          | 79 mm                                                                               |
| Delning        | 5 mm                                                                                |

### Materialuppgifter

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Färg                           | grön   |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2     |
| Kåpans material                | PA 6.6 |

### Miljö- och livslängdsvillkor

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Omgivningsförhållanden |                   |
| Drifttemperatur        | -40 °C ... 105 °C |

### Montering

# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>



|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Lödning        |
| Pinlayout      | Linjär pinning |

# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar


2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>



## Ritningar

Måttskiss





för 2 kretskort, för SMD-bestyckning av de båda kretskortens baksidor, 24 poler

# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar


2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>





Schematisk ritning



# UEGH 45/2-SMD - Kapslingar

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2757173>



## Klassifikationer

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina. |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)