

PSM-KA 9 SUB 25/BB/2METER - Datakabel



2761059

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761059>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



RS-232-kabel, 9-polig D-SUB hona till 25-polig D-SUB hona

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2761059
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DNC561
Produktnyckel	DNC561
GTIN	4017918132033
Vikt per styck (inklusive förpackning)	198,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	198,7 g
Tullnummer	85444290
Ursprungsland	DE

PSM-KA 9 SUB 25/BB/2METER - Datakabel



2761059

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761059>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Adapterkabel
Polindelning	1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]

Anslutningsdata

D-SUB-stickanslutning

Anslutningstyp	9-polig D-SUB-honkontakt
Porttal	9

D-SUB-stickanslutning

Anslutningstyp	D-SUB 25-hona
Porttal	25

Kabel/ledare

Kabellängd	2 m
------------	-----

2761059

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2761059>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com