

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, Kapslingsunderdel med montagefot, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,5 mm, höjd: 75 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant

Fördelar

- Montering utan verktyg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764043
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918065805
Vikt per styck (inklusive förpackning)	36,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,636 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764043


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsunderdel
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EG
Produktfamilj	EG...G
Konstruktion	Kapslingsunderdel, sluten, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Poltal	8
Max. poltal	0)
utförande	Kapslingsunderdel med montagefot
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	22,5 mm
Höjd	75 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Kåpans material	ABS
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Förlusteffekt ensild kapsling vid 20 °C

Omgivningstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1

Förlusteffekt ensild kapsling vid 30 °C

Omgivningstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,8

Förlusteffekt ensild kapsling vid 40 °C

Omgivningstemperatur	40 °C
----------------------	-------

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>

Reduktionsfaktor	0,62
------------------	------

Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C

Omgivningstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,47

Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C

Omgivningstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,3

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 80 °C

Uppgifter om kretskort

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>




Ritningar



EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>




Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>



gäller för kretskort 1, se explosionsritning




gäller för kretskort 7, se explosionsritning

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>




gäller för kretskort 13

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>



gäller för kretskort 14

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 22,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764043

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764043>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com