

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, Kapslingsunderdel med montagefot, utan ventilationsöppningar, bredd: 67,5 mm, höjd: 75 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: utan bussanslutning, pöaltal tvärförbindning: inte relevant

Fördelar

- Montering utan verktyg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764292
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918108052
Vikt per styck (inklusive förpackning)	83,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	47,726 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764292


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EG
Produktfamilj	EG...G
Konstruktion	Kapslingsunderdel, sluten, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Poltal	26
Max. poltal	0)
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	67,5 mm
Höjd	75 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapslingsunderdel)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Kåpans material	ABS
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 80 °C

Uppgifter om kretskort

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>




Ritningar



EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>




Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>



gäller för kretskort 1; 2; 3; 4; 5 och 6, se explosionsritning




gäller för kretskort 7; 8; 11 och 12, se explosionsritning

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>




gäller för kretskort 9, se explosionsritning

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>




gäller för kretskort 13

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>



gäller för kretskort 14

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

EG 67,5-G/ABS GN - Kapslingsunderdel



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764292>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---