

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kapsling, Kåpa, för ensidig anslutning, bredd: 45 mm, höjd: 75 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)



Fördelar

- Montering utan verktyg

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764865
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918131920
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,67 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kapslingsöverdel
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EG
Produktfamilj	EG...A
Poltal	16
utförande	Kåpa, för ensidig anslutning
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	45 mm
Höjd	75 mm

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Uppgifter om kretskort

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Montera
----------------	---------


EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>




Ritningar



EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>




Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



gäller för kretskort 1; 3; 5 och 6, se explosionsritning




gäller för kretskort 7 och 12, se explosionsritning

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>




gäller för kretskort 10, se explosionsritning

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>




gäller för kretskort 13

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



gäller för kretskort 14

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

EG 45-AE/PC GN - Kapslingsöverdel

2764865

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764865>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com