

EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapslingsunderdel, med fotreglage av metall och kontrollfönster med sidolock

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2764962
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHCGA
Produktnyckel	ACHCGA
GTIN	4017918132002
Vikt per styck (inklusive förpackning)	104,69 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	83,498 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Kapsling
Konstruktion	Kapslingsunderdel med kontrollfönster med sidolock, täcklock erforderligt som komplettering av modulen
Poltal	34

Mått

Måttskiss	
Bredd	90 mm
Bygghöjd	107,5 mm
Höjd NS 35/7,5	107,5 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>




Ritningar



EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>




Bestyckningssida, vid användning av tvåplansöverdelen


EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>



gäller för kretskort 1; 2; 3; 4; 5 och 6, se explosionsritning




gäller för kretskort 7; 8; 11 och 12, se explosionsritning

EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>




gäller för kretskort 9 och 10, se explosionsritning

EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>




gäller för kretskort 13

EG 90-GMFP/PC GN - Kapslingar

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>



gäller för kretskort 14

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2764962>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com