

UEG 30/1 - Kapslingar

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, för montering av ett kretskort, komplett bestyckad med 4 skruv- eller flatstiftanslutningar per sida

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2790871
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHCCA
Produktnyckel	ACHCCA
GTIN	4017918072360
Vikt per styck (inklusive förpackning)	60,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	62,92 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	UEG
Produktfamilj	UEG
Konstruktion	Integrerad anslutningsteknik, slutet hölje
Poltal	8
Delning	5 mm
Antal rader	2
Pinlayout	Linjär pinning


Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	500 V (Ström- och spänningsvärde påverkas av kretskortets utformning)
Märkström I_N	10 A

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	30 mm
Bygghöjd	70 mm
Höjd NS 35/7,5	70 mm
Djup	79,5 mm
Längd	79,5 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Material Kåpa	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

UEG 30/1 - Kapslingar

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>



Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	Lödning
Pinlayout	Linjär pinning

UEG 30/1 - Kapslingar


2790871

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>



Ritningar


Måttskiss



UEG 30/1 - Kapslingar


2790871

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>




UEG 30/1, större inre utrymme, med 1 kretskort, till max. 8 poler


Måttskiss



Explosionsritning



Schematisk ritning



UEG 30/1 - Kapslingar

2790871

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2790871>

 cULus Recognized Godkännande-ID: E60425-19770427				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com