

UEGM 40/1-FS/FS - Kapslingar

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2792125>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, för montering av ett kretskort, komplett bestyckad med 3 skruv- eller 6 flatstiftanslutningar per sida

Fördelar

- Effektiv montering genom hopsättning av kapslingsskal
- Industriell massproduktion, eftersom såväl baselement som kretskort är maskinellt lödda
- Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
- Det går att integrera komplexa elektroniska kretsar, med upp till 24 anslutningar på två nivåer

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2792125
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCCB
Produktnyckel	ACHCCB
GTIN	4017918072599
Vikt per styck (inklusive förpackning)	82,21 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	72,454 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UEGM 40/1-FS/FS - Kapslingar

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2792125>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	Kapsling
Produktfamilj	UEGM
Konstruktion	Integrerad anslutningsteknik, slutet hölje
Poltal	12
utförande	Komplettkapsling bestyckad med 12 flatstiftanslutningar per sida, för vardera två kretskort

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	500 V (Ström- och spänningsvärde påverkas av kretskortets utformning)
Märkström I_N	10 A (6,3 mm-flatstiftanslutning)
	8 A (2,8 mm-flatstiftanslutning)

Mått

Måttskiss	
Bredd	40 mm
Bygghöjd	85,5 mm
Höjd NS 35/7,5	85,5 mm
Djup	101 mm
Längd	101 mm

Materialuppgifter

Färg	grön
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Kåpans material	PA 6.6

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C
-----------------	-------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

UEGM 40/1-FS/FS - Kapslingar



2792125


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2792125>



Ritningar

Måttskiss






UEGM 40/1-FS/FS - Kapslingar

2792125


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2792125>



Explosionsritning



Schematisk ritning



UEGM 40/1-FS/FS - Kapslingar

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2792125>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com