

CN-UB/MP - Monteringsplatta

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2818135>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kopplingsbleck för individuell fastsättning av CN-UB..., t.ex. på höljesväggar.



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2818135
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	CL331Z
Produktnyckel	CL331Z
GTIN	4017918148362
Vikt per styck (inklusive förpackning)	20,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17,793 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	DE

CN-UB/MP - Monteringsplatta

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2818135>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Monteringsadapter
------------	-------------------


Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
	kopparfärgad

Montering

Monteringssätt	Väggmontering
----------------	---------------

Ritningar



CN-UB/MP - Monteringsplatta

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2818135>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2818135>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.*09.B.00169

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27171592
ECLASS-15.0	27171592

ETIM

ETIM 9.0	EC002497
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com