


URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Grundplintblock med testuttag på båda sidorna och knivfrånskiljning för NS 32 und NS 35/7,5 DIN-skena, med ändplatta, för kontakt ST-REL..., ST-OV... och ST-OE..., 4-poliga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2820712
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK61B4
Produktnyckel	DK61B4
GTIN	4017918076849
Vikt per styck (inklusive förpackning)	81,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	81,51 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktyp	Reläsockel
Poltal	4


Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	400 V (Spänningen bestäms av kopplingskontakten.)
Märkström I_N	16 A (Strömmen bestäms av kopplingskontakten.)

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	7 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Måttskiss	
Bredd	27 mm (med lock)
Höjd	86,5 mm
Djup	109,5 mm 114,5 mm (Med kopplingskontakt NS 32) 117 mm (Med kopplingskontakt NS 35/15)

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial	PA

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C


URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Ritningar



Schematisk ritning



1 - 3

1-3 = Fast brygga, tväranslutningsskena, distansstycke


URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Schematisk ritning



- 1 = kopplingskontakt
2 = kodning
3 = lock
4 = grundplintblock

URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: FILE E 60425				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
--	--	--	--	--

DNV Godkännande-ID: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

URELG 4-PMTK - Grundplint

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2820712>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	d457099d-0d71-4bc2-8552-fb89fb31e40e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com