

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Patchkabel, CAT5, förkonfektionerad, 5 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2832580
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ABNAAN
Produktnyckel	ABNABG
GTIN	4046356044080
Vikt per styck (inklusive förpackning)	180 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	172,65 g
Tullnummer	85444210
Ursprungsland	PL

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Datakabel konfektionerad
Produktfamilj	RJ45 STANDARD CAT5
Sensortyp	Ethernet
Poltal	8
Anslutning	RJ45

Elektriska egenskaper

Övergångsresistans	$\leq 0,003 \Omega$ (IEC 60603-7)
Märkspänning U_N	150 V _{eff}
Märkström I_N	1,5 A
Överföringshastighet	1 GBit/s
Överföringshastighet	1 GBit/s

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Instickskraft per signalkontakt	30,00 N
Utdragskraft per signalkontakt	50 N

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Ytermantel, material	LSFROH

Mått

Bredd	12,6 mm
Höjd	6,6 mm
Längd	40,05 mm

Yttermått

Ytterdiameter max.	6,2 mm
--------------------	--------

Kontakt

Anslutning 1

Konstruktion	Hane rak RJ45
Skärmad	ja
Anslutningsfrekvens	≥ 750
Skyddsklass	IP20

Anslutning 2

Konstruktion	Hane rak RJ45
--------------	---------------

Kabel/ledare

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel



2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>

Kabellängd	5,00 m
Ledarens ytterdiameter	5,50 mm
Ytermantel, material	LSFROH
Enkelledare, antal trådar	8
Enkelledare, material	Cu-ledare
Enkelledare, area	0,14 mm ²
Skärm	SF/UTP
Minsta böjradie, fast kablage	30 mm
Halogenfri	enligt IEC 60754-1
Rökgastät	enligt IEC 61034
Flamhärdighet	enligt IEC 60332-3C

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-10 °C ... 60 °C

Standarder och bestämmelser

Flamhärdighet	enligt IEC 60332-3C
Rökgastät	enligt IEC 61034

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



EAC

Godkännande-ID: 19060508

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel

2832580

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2832580>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com