

PR1-BSP3/2X21 - Reläsockel

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833534>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reläsockel PR1..., för miniatyreffektreläer eller kortreläer, med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare med samma konstruktion, 1/3-plansutförande, fjäderkraftanslutningar, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskrets



Fördelar

- Reläsockelfamilj för bestyckning med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare
- Låsarm för relä med märkningsfält och lossningsfunktion
- Jackbar ingångs-/skyddskrets

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2833534
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK6322
Produktnyckel	DK6322
GTIN	4017918933784
Vikt per styck (inklusive förpackning)	55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	45,84 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

PR1-BSP3/2X21 - Reläsockel

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833534>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
------------	------------

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	300 V AC/DC
Märkström I_N	10 A

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 16

Utgångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 16

Mått

Bredd	16 mm
Höjd	97 mm
Djup Monteringsbygel	72 mm (EL1-P16) 80 mm (EL1-P25)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C
-----------------	------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

PR1-BSP3/2X21 - Reläsocket

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833534>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR1-BSP3/2X21 - Reläsockel

2833534

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833534>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com