

PR2-BSP3/4X21 - Reläsockel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833589>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reläsockel PR2-B, för industrireläer REL-IR med 2 eller 4 växlande kontakter, 1/3-plansutförande, fjäderkraftanslutningar, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskrets, för montering på NS 35/7,5

Fördelar

- Låsarm för relä med märkningsfält och lossningsfunktion
- Jackbar ingångs-/skyddskrets

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2833589
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6324
Produktnyckel	DK6324
GTIN	4017918933814
Vikt per styck (inklusive förpackning)	99,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	78,04 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

PR2-BSP3/4X21 - Reläsockel

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833589>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
------------	------------

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	300 V AC/DC
Märkström I_N	10 A

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	12 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16

Utgångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	12 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16

Mått

Bredd	31 mm
Höjd	95 mm
Djup Monteringsbygel	84 mm (EL2-P35)

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

PR2-BSP3/4X21 - Reläsocket

2833589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833589>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122335
-------------	----------

PR2-BSP3/4X21 - Reläsockel



2833589

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2833589>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com