

# UTA 107 - DIN-skeneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2853983>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Universaladapter för montering på DIN-skena, för fastskruvning på apparater



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 2853983       |
| Antal/förp.                            | 5 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 5 Styck       |
| Försäljningskod                        | ACGEAD        |
| Produktnyckel                          | ACGEAD        |
| GTIN                                   | 4017918190293 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 127,42 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 127,42 g      |
| Tullnummer                             | 79070000      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# UTA 107 - DIN-skeneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2853983>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Produkttyp    | DIN-skeneadapter                             |
| Kapslingstyp  | DIN-skeneadapter                             |
| Produktfamilj | UTA                                          |
| Konstruktion  | förberedda monteringshål, inbyggd montagefot |

### Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 52 mm  |
| Höjd  | 107 mm |
| Djup  | 9,6 mm |

### Materialuppgifter

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Kåpans material | Förzinkad gjutgodslegering |
|-----------------|----------------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Vibrationstest

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-hastighet   | 1 oktav/min                             |
| Amplitud          | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Acceleration      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Provtid per axel  | 2,5 h                                   |
| Testriktningar    | X-, Y- och Z-axel                       |

#### Stötar

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Provspecifikation         | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Stötform                  | Halvsinusformad                           |
| Acceleration              | 30g                                       |
| Stöttid                   | 18 ms                                     |
| Antal stötar per riktning | 3                                         |
| Testriktningar            | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)         |

### Montering

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
|----------------|------------------|

# UTA 107 - DIN-skeneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2853983>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001024 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UTA 107 - DIN-skeneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2853983>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)