

IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Inline-distansplint, komplett med tillbehör



Produktbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. I en Inline-Station kan en reläplint användas för att koppla spänningar som inte förekommer i segmenten där plinten används (t.ex. omkoppling av 230 V AC i ett 24 V DC-segment). Använd i detta fall en distansplint före och efter reläplinten. Då upprätthålls separationsavstånden mellan de olika områdena. Distansplintarna avbryter potentialbryggan för huvud- och segmentspänning, jord och funktionsjord. Inga ledningar ansluts till dessa plintar.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2861645
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DRI1Z4
Produktnyckel	DRI1Z4
GTIN	4017918894481
Vikt per styck (inklusive förpackning)	123,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	32 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning

Användningsanvisning	Endast för industriell användning
----------------------	-----------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Distansplint
Produktfamilj	Inline
Konstruktion	modulär

Isoleringsegenskaper

Skyddsklass	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
-------------	---------------------------------------

Systemegenskaper

Modul

ID-kod (dec)	none
ID-kod (hex)	none
Registerlängd	0 Byte
Behov av parameterdata	0 Byte
Behov av konfigurationsdata	0 Byte

Elektriska egenskaper

Testspänning	24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord 500 V AC 50 Hz 1 min
--------------	--

Anslutningsdata

Inline-anslutningskontakt

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm


Gränssnitt

Inline-lokalbuss

Anslutningstyp	Via Inline lokalbuss
----------------	----------------------

Mått

Måttskiss



Bredd

24,4 mm

IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Höjd	119,8 mm
Djup	71,5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grå (RAL 7042)
-----------------	----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden


Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	75 % ... 85 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	75 % ... 85 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

Ritningar

Måttskiss




IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint

2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>




Anslutningsritning



Schematisk ritning

- 1 24 V area consisting of station head and I/O terminals
- 2 Relay terminal block separated by Inline distance terminals
- 3 24 V area consisting of power terminal and I/O terminals



IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>



DNV GL

Godkännande-ID: TAA00000BN



LR

Godkännande-ID: LR23398855TA



BV

Godkännande-ID: 21725/C1 BV

ABS

Godkännande-ID: 22-2226444-PDA



cULus Recognized

Godkännande-ID: E140324

IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242692
ECLASS-15.0	27242692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint



2861645

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2861645>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com