

DB 50- 90 RD - Trådbygling

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2864639>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Flexibel trådslingbygel, 50-polig, ledararea: 0,5 mm², slinglängd: 90 mm, trådändhylsornas längd: 8 mm, färg: röd



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2864639
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK61Z1
Produktnyckel	DK61Z1
GTIN	4017918896515
Vikt per styck (inklusive förpackning)	37,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	35,8 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

DB 50- 90 RD - Trådbygling

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2864639>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Trådbrygga
------------	------------

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
------	----------------

Kabel/ledare

Kabeldiameter	0,5 mm ²
---------------	---------------------

DB 50- 90 RD - Trådbygling

2864639

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2864639>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com