

EMG 30-LG BK - Kapslingar

2869715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2869715>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, för montering av ett kretskort, utan anslutningsplintar och kåpa

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2869715
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918942274
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,15 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30 g
Tullnummer	85472000
Ursprungsland	DE

EMG 30-LG BK - Kapslingar

2869715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2869715>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Kapslingstyp	Kapsling
Poltal	10
Delning	5 mm

Mått

Bredd	30 mm
Bygghöjd	47,5 mm
Höjd NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

EMG 30-LG BK - Kapslingar

2869715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2869715>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 30-LG BK - Kapslingar

2869715

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2869715>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com