

EMD-SL-PS- 24DC - Kraftmodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885359>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Power-modul, jackbar, för EMD-SL-..., spänningsförsörjning: 20 V DC ... 30 V DC

Fördelar

- Separat inställbar inkopplings- och fränkopplingsfördröjning
- Variabelt spänningsmatningsområde
- Kan ställas in via potentiometer på framsidan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2885359
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK663Z
Produktnyckel	DK663Z
GTIN	4046356049887
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	21 g
Tullnummer	85043180
Ursprungsland	AT

EMD-SL-PS- 24DC - Kraftmodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885359>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning

EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet

Artikelegenskaper

Produkttyp

Power-modul

Ingångsdata

Ingångsspänning

24 V DC

Ingångsspänningsområde DC

20 V DC ... 30 V DC

Mått

Bredd

32 mm

Höjd

35 mm

Djup

16 mm

Delningsenhet

1,8 MOD

Materialuppgifter

Kåpans material

Plast

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur

-25 °C ... 55 °C

Omgivningstemperatur (lagring/transport)

-25 °C ... 70 °C

EMD-SL-PS- 24DC - Kraftmodul

2885359

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2885359>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com