

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880, Blindpluggar för obestyckade anslutningspunkter (U11), bredd: 53,6 mm, höjd: 27,27 mm, djup: 11,05 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)

Fördelar

- Enkel montering utan verktyg
- Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2896225
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	ACHBAZ
Produktnyckel	ACHBAZ
GTIN	4046356096621
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,195 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,05 g
Tullnummer	84879090
Ursprungsland	DE

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Blindplugg
Kapslingstyp	DIN-skene-kapsling för användning i installationsfördelare enligt DIN 43880
Kapslingsserie	BC
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	53,6 mm
Höjd	27,27 mm
Djup	11,05 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	ljusgrå (RAL 7035)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PC
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Acceleration	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Verkningstid	30 s

Mekanisk hållfasthet/falltrumma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöjd	50 cm
Frekvens	50

Stötar

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Stötform	Halvsinus
Acceleration	15g
Stöttid	11 ms

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>

Antal stötar per riktning	3
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.)

Kapslingsklass (IP-kod)

Provspecifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Montering

Monteringssätt	Isnäppning med kapslingsöverdel
----------------	---------------------------------

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 53,6 BS U11 KMGY - Blindplugg

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2896225>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com