

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul

2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med skruvanslutning och D-SUB miniatyrhane, för montering på NS 35 skenor, poltal: 37

Fördelar

- Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900676
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK211H
Produktnyckel	DK211H
GTIN	4046356535557
Vikt per styck (inklusive förpackning)	201,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	201,6 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	37
Antal kanaler	16

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2 A

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passande I/O-kort	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M 3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hane
Antal anslutningar	1
Poltal	37

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>

Bredd	101 mm
Höjd	65,5 mm
Djup	45,1 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul


2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>



Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema VIP-2/.../D37SUB/M

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2900676

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900676>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	c2d00634-cb0c-43c9-ac9e-c6edda7dbb29