

VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE-modul med RJ-45-kontakt till skruvanslutning



Fördelar

- RJ45-kontakt, CAT3, 8-polig
- Skruvanslutning
- 1:1-anslutning
- Metallfot
- Skruv- eller fjäderkraftanslutning (direktanslutningsteknik)

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900701
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2113
Produktnyckel	DK2113
GTIN	4046356547802
Vikt per styck (inklusive förpackning)	66 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	84,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	8

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	48 V AC/DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Summaström alla förgreningar maximalt	4 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M 3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12
Åtdragningsmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Styrnivå

Anslutningstyp	RJ45-hylskontakt
Antal anslutningar	1
Poltal	8

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	26,9 mm
Höjd	69 mm
Djup	62 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>



Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---


VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul

2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>



Ritningar



VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul



2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	1 A	28 - 12	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	1 A	30 - 12	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	48 V	1 A	28 - 12	-

VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul



2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/RJ45 - Anslutningsmodul



2900701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com