

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter


2900889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900889>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

VARIOFACE frontadapter för Inline-HD komponenter, för överföring av 8 digitala signaler.



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900889
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231P
Produktnyckel	DK231P
GTIN	4046356545075
Vikt per styck (inklusive förpackning)	26,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,2 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900889>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 1 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem PHOENIX CONTACT Inline

Passande I/O-kort	IB IL 24 DO8/HD-PAC
	IB IL 24 DI8/HD-PAC

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	Kontakt
Antal anslutningar	1
Poltal	8

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60603-13
Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	14
Anslutningsfrekvens	> 50
Delning	2,54 mm

Mått

Artikelmått

Bredd	11 mm
Höjd	66,5 mm
Djup	41,92 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter



2900889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900889>

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 50 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---


FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter

2900889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900889>



Ritningar



Kopplingsschema FLKM 14-PA-INLINE/DIO8

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 - Frontadapter

2900889

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900889>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca