

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsockel



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reläsockel RIF-1..., för miniatyreffektreläer med 1 eller 2 växlande kontakter eller optokopplare, push-in anslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskretsmodul, för montering på NS 35/7,5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900931
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6522
Produktnyckel	DK6522
GTIN	4046356733151
Vikt per styck (inklusive förpackning)	49,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	49,7 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsockel



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Tekniska data

Anmärkning

Drifanvisning	Jackbar brygga FBS 2-6... för ingångssidan (A2) och jackbar brygga FBS-2-8... för utgångssidan (11/ 21)
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	RIFLINE complete

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC
Märkström I_N	max. 13 A (Applikations-/bestyckningsberoende)
Skyddskoppling	Beroende av valda ingångs-/avstörningsmoduler

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor) 0,14 mm ² ... 1 mm ² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint)
Ledarare AWG	26 ... 16 (styv) 26 ... 16 (flexibel)

Mått

Borrhål

Diameter	3,2 mm
Bredd	16 mm
Höjd	96 mm
Djup Monteringsbygel	75 mm (Med monteringsbygel)

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V2 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestyckningsberoende)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsockel



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsockel



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>



CSA

Godkännande-ID: 76787



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 113228



EAC

Godkännande-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Godkännande-ID: TAA000018V

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsocket



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-BPT/2X21 - Reläsockel



2900931

E-nummer: 4099178

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900931>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com