

RIF-0-BPT/21 - Reläsockel

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900958>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Reläsockel RIF-0..., för miniatyreffektreläer med 1 växlande kontakt eller optokopplare, push-in anslutning, för montering på NS 35/7,5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2900958
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	DK6521
Produktnyckel	DK6521
GTIN	4046356733014
Vikt per styck (inklusive förpackning)	21,432 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	20 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	CN

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	RIFLINE complete

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC/DC (Kontaktsida)
Märkström I_N	max. 8 A (Applikations-/bestyckningsberoende)
Skyddskoppling	Brytdiod

Ingångsdata

Ingångsspänningsområde	12 V DC ... 24 V DC
------------------------	---------------------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² 0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Trådändhylsor med plasthylsor)
Ledarare AWG	24 ... 16

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	93 mm
Djup	78 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V2 (Kapsling)

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestyckningsberoende)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Godkännanden

Test för skadliga gaser

Märkning	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
----------	---

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

RIF-0-BPT/21 - Reläsocket

2900958


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900958>



Monteringsläge	valfri
----------------	--------

Ritningar

Kopplingsschema



RIF-0-BPT/21 - Reläsockel

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900958>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900958>



CSA

Godkännande-ID: 76787



UL Recognized

Godkännande-ID: FILE E 113228



EAC

Godkännande-ID: RU D-DE.B*00573/18

DNV

Godkännande-ID: TAA000018V

RIF-0-BPT/21 - Reläsocket

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2900958>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	24c06b55-f1a6-4d06-9929-5f63500f22be