

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter



2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE frontadapter, för Honeywell C300, serien C I/O. Speciellt för anslutning av PLC-V8/D15.../IN. Överföring av 2x 8 kanaler.

Fördelar

- Frontadapter med två 15-poliga D-SUB-kontakter
- Anslutning av max. 2x 8 digitala utgångar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2901879
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK231H
Produktnyckel	DK231H
GTIN	4046356637053
Vikt per styck (inklusive förpackning)	100,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	100,3 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter



2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Frontadapter
Produktfamilj	VARIOFACE

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Driftspänning (AC)	≤ 30 V AC
Driftspänning (DC)	≤ 60 V DC
Ström (per förgrening)	≤ 1 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passande I/O-kort	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)

Anslutningsdata

Anslutning 1 (styrsystemsnivå)

Anslutningstyp	Kontakt
Antal anslutningar	2
Poltal	16
Delning	5,08 mm

Anslutning 2 (fältnivå)

Anslutning enligt norm	IEC 60807-2
Anslutningstyp	D-SUB hane
Skruvgänga	UNC 4-40
Antal anslutningar	2
Poltal	15
Anslutningsfrekvens	> 500
Delning	2,74 mm

Anslutning 3 (skärm)

Anslutningstyp	Plattkontaktanslutning
Poltal	1
Anmärkning	2,8 x 0,8

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter



2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Mått

Artikelmått

Bredd	93,8 mm
Höjd	28 mm
Djup	47,04 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass (Modul)	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54
Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypsträckor

Normer/föreskrifter	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montering

Monteringssätt	Jackat montage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter




2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter



2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 - Frontadapter



2901879

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2901879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com