

DFLK 26/FKCT - Anslutningsmodul

2903039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903039>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE genomföringsmodulen realiserar en 1:1-förbindelse mellan Push-in fjäderkraftanslutning och en IDC/FLK-hane (2,54 mm, paltal 26).

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903039
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK21C1
Produktnyckel	DK21C1
GTIN	4046356709415
Vikt per styck (inklusive förpackning)	110,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	110,9 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

DFLK 26/FKCT - Anslutningsmodul

2903039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903039>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE
Poltal	26

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Märkisolationspänning	63 V
Märkstötspänning	0,6 kV (Funktionsisolering)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	10 mm
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	26
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	36,5 mm
Höjd	83,4 mm
Djup	60 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montering

Monteringssätt	Montering från baksidan
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

DFLK 26/FKCT - Anslutningsmodul


2903039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903039>



Ritningar



Måttskiss



DFLK 26/FKCT - Anslutningsmodul

2903039

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903039>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com