

EU5C-SWD-CAN PXC - Datagränssnitt



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903098>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



SmartWire-DT™ gateway för anslutning till CANopen® som slav, automatisk baudhastighetsavkänning: 10 kBit/s till 1 Mbit/s, anslutning av upp till 99 SmartWire-DT™-deltagare.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903098
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK7722
Produktnyckel	DK7722
GTIN	4046356710695
Vikt per styck (inklusive förpackning)	223,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	223,1 g
Tullnummer	85176200
Ursprungsland	DE

EU5C-SWD-CAN PXC - Datagränssnitt



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903098>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gateways/proxyservrar
------------	-----------------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Försörjning

Spänningsförsörjning U_{AUX}	24 V DC -15 % ... +20 %
Märkström I_{AUX}	3 A
Spänningsförsörjning U_{POW}	24 V DC -15 % ... +20 %
Märkström I_{POW}	700 mA

Anslutningsdata

Försörjning

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT

Anslutningstyp	Stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	8
Anmärkning	för SmartWire™-DT-DT flatsstift SWD4-8MF2 PXC

Gränssnitt

Data: SmartWire™-DT

Datahastighet	125 kBd / 250 kBd
Anslutningstyp	Hankontakt, 8-polig

Data: CANopen®

Datahastighet	1 MBit/s
Anslutningstyp	D-SUB-9

Mått

Bredd	35 mm
Höjd	90 mm
Djup	127 mm

Materialuppgifter

EU5C-SWD-CAN PXC - Datagränssnitt



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903098>

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Drifttemperatur	-25 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

2903098

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com