

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-modul med push-in anslutningar och D-SUB-25 jackbara anslutningar, för montering på NS-35 skenor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903782
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2122
Produktnyckel	DK2122
GTIN	4046356796576
Vikt per styck (inklusive förpackning)	135,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	154,2 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	25
Antal kanaler	2
	4
	8
	16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2 A
Märkstötspänning	1,2 kV

Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O

Passande I/O-kort	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	AI810
	AI815
	AI820
	AI830
	AI835
	AI845
	AO810
	AO815
	AO820

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

AO845

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anlutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledararea flexibel	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hona
Antal anslutningar	1
Poltal	25

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	57,1 mm
Höjd	75,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

Drifthanvisning

Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul


2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>



Ritningar

Kopplingsschema



VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-3/PT/D25SUB/F - Anslutningsmodul



2903782

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903782>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	14a1f4a3-e094-48db-a590-38e5c0730dfe