

VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul



2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med push-in anslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 35 skenor, hane inkl. korta och långa låsbyglar, poltal: 26

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903791
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2121
Produktnyckel	DK2121
GTIN	4046356796651
Vikt per styck (inklusive förpackning)	129,765 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	129,765 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul



2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	26
Antal kanaler	26

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Märkstötspänning	0,6 kV

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anlutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	26
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	57,1 mm
Höjd	75,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul



2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---


VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul

2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>



Ritningar



VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul



2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	1 A	26 - 14	-

VIP-3/PT/FLK26 - Anslutningsmodul



2903791

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903791>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---