


VIP-3/PT/FLK60/LED - Anslutningsmodul



2904256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904256>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med push-in anslutning och flatkabelkontakt, för montering på NS 35 skenor, hane inkl. korta och långa låsbyglar, poltal: 60, med LED

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904256
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK2121
Produktnyckel	DK2121
GTIN	4046356813679
Vikt per styck (inklusive förpackning)	284,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	284,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-3/PT/FLK60/LED - Anslutningsmodul



2904256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904256>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	60

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	60
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	107,9 mm
Höjd	75,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

2904256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904256>

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering


Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar

Kopplingsschema



VIP-3/PT/FLK60/LED - Anslutningsmodul



2904256

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904256>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com