

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904266>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med push-in anslutningar och D-SUB hona, för montering på NS 35 skenor, med LED, porttal: 37

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904266
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2122
Produktnyckel	DK2122
GTIN	4046356813433
Vikt per styck (inklusive förpackning)	197 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	195,9 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	37

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	24 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2 A
Märkstötspänning	1,2 kV

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anlutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hona
Antal anslutningar	1
Poltal	37

Signalering

Statusindikering	LED
Statusindikering finns	ja

Mått

Artikelmått

Bredd	72,3 mm
Höjd	75,8 mm
Djup	63 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Drifthanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
-----------------	---

Ritningar



VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904266>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904266>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	24 V	2 A	26 - 14	-

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED - Anslutningsmodul



2904266

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904266>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	370b349f-1835-44cb-8b55-491cb01054cf