

VIP-2/PT/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE modul, med push-in anslutning och D-SUB hane, för montering på NS 35 skenor, poltal: 37

Fördelar

- Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904277
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK212H
Produktnyckel	DK212H
GTIN	4046356812580
Vikt per styck (inklusive förpackning)	212,5 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	212,5 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

VIP-2/PT/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	37
Antal kanaler	16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	2 A
Märkstötspänning	1,2 kV

Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passande I/O-kort	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutning enligt norm	IEC / EN
Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Poltal	37
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	D-SUB hane
Antal anslutningar	1
Poltal	37

Signalering

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	102,8 mm
Höjd	72,1 mm
Djup	46,6 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

VIP-2/PT/D37SUB/M - Anslutningsmodul




2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema VIP-2/.../D37SUB/M

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

 CSA Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E238705				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	125 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus Godkännande-ID: 2122203				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
keine				
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/PT/D37SUB/M - Anslutningsmodul



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904277>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	5bfe4b9a-4bc2-4c23-9cef-952ecb054b7b