

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul



2904287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904287>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE-kopplingsmodul, för överföring av max. 16 kanaler, med Push-in anslutning endast i förbindelse med FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2904287
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	DK212R
Produktnyckel	DK212R
GTIN	4046356813747
Vikt per styck (inklusive förpackning)	171 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	171 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	US

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE Professional
Poltal	50
Antal kanaler	16

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	25 V AC
	60 V DC
Max. strömbelastningsförmåga per gren	1 A
Summaström spänningsinmatning maximal	2 A (per kanal)

Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500

Passande I/O-kort	1746 OA16
	1746 OW16

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Push-in-anslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Styrnivå

Anslutningstyp	IDC/FLK-stiftlist
Antal anslutningar	1
Poltal	50
Delning	2,54 mm

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

Bredd	92,7 mm
Höjd	72,1 mm

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul



2904287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904287>

Djup	56 mm
------	-------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	EN 50178
---------------------	----------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
----------------	---

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul




2904287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904287>

Ritningar

Kopplingsschema



Kopplingsschema VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 - Passiv modul



2904287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2904287>

Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---