

UM-BEFE 35-1 BK - Grunddel

2906238

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906238>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Grunddel med snäppfot, för montering på DIN-skena NS 32 eller DIN-skena NS 35/7,5, utan spår, L = 35 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2906238
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDDA
Produktnyckel	ACHDDA
GTIN	4017918247348
Vikt per styck (inklusive förpackning)	24,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	24,61 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

UM-BEFE 35-1 BK - Grunddel

2906238

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906238>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodulunderdel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM BE
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	35 mm
Höjd	111 mm
Djup	27,7 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	svart (RAL 9005)
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

UM-BEFE 35-1 BK - Grunddel

2906238

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906238>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906238>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM-BEFE 35-1 BK - Grunddel

2906238

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2906238>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com