

UM122-SEFE/L - Sidoelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908773>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Sidoelement, vänster, med fot, bredd: 5 mm, längd: 122 mm, för montering på DIN-skena NS 32, eller NS 35/7,5



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2908773
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918160692
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,37 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,31 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM122-SEFE/L - Sidoelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908773>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM122
utförande	Sidoelement (vänster)
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Bredd	6,45 mm
Höjd	127,5 mm
Djup	27,1 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 55 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	80 %

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

UM122-SEFE/L - Sidoelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908773>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908773>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM122-SEFE/L - Sidoelement

2908773

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2908773>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com