

PLC-BSP-120UC/21-21 - Reläsockel



2912471

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2912471>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



14 mm PLC-grundplint med fjäderkraftanslutning, utan relä- eller optokopplarbestyckning, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 120 V AC/DC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2912471
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK6222
Produktnyckel	DK6222
GTIN	4046356050883
Vikt per styck (inklusive förpackning)	51,93 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	51,93 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

PLC-BSP-120UC/21-21 - Reläsockel



2912471

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2912471>

Tekniska data

Anmärkning

Användningsbegränsning

EMC-anvisning	EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet
---------------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
Produktfamilj	PLC-INTERFACE
Användning	Universal
Ingår i satsen	2912549 PLC-RSP-120UC/21-21 2912617 PLC-RSP-120UC/21-21AU
Driftsätt	100 % ED

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	120 V AC/DC
Skyddskoppling	likriktarbrygga
Ingångsmärkspänning U_N	120 V AC/DC

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Utgångssida

Anslutningstyp	Fjäderkraftanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Ledararea styv	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	26 ... 14

Mått

Bredd	14 mm
Höjd	80 mm
Djup	94 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling)	V0 (Kapsling)
---	---------------

Miljö- och livslängdsvillkor

PLC-BSP-120UC/21-21 - Reläsocket



2912471

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2912471>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com