

UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Strängprofilkapsling, Grundprofil, profilbredd (invändig): 100 mm, profilbredd (utvändig): 122,6 mm, längd: 1000 mm, djup: 21,5 mm, Information: profilängd som behövs = kretskortslängd - 3,6 mm



Fördelar

- Enkel montering
- Flexibel form och storlek
- Prismässigt fördelaktigt tack vare färre kapslingsdelar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2914563
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918959159
Vikt per styck (inklusive förpackning)	400 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	606 g
Tullnummer	39162000
Ursprungsland	DE

UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodulunderdel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM100
utförande	Grundprofil
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Djup	21,5 mm
Längd	100 cm

Yttermått

Profilbredd (utvändig)	122,6 mm
------------------------	----------

Innermått

Profilbredd (invändig)	100 mm
------------------------	--------

Kretskortsdesign

Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------	-------------------

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PVC

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Max IP-kod som kan uppnås	IP20
Drifttemperatur	-15 °C ... 50 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 50 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Uppgifter om kretskort

Antal kretskortsfästen	2
Kretskortstjocklek	1,4 mm ... 1,8 mm

UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Montering

Monteringsläge	parallell till DIN-skenan
----------------	---------------------------

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
Typ av omförpackning	Kartong


UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Ritningar



UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM100-PROFIL 100CM - Profil

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2914563>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com