

MACX MCR-EX-CJC - Kontakt

2925002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2925002>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kontakt för kompensation av kalla ställen för termoelement, för säker koppling av gränsvärden, i kombination med temperaturomvandlaren MAXC ...EX-T-UI...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2925002
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK121Z
Produktnyckel	DK121Z
GTIN	4046356592932
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,4 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

MACX MCR-EX-CJC - Kontakt

2925002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2925002>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Hane
------------	------

MACX MCR-EX-CJC - Kontakt

2925002

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2925002>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com