

EMG 30-S2/16A - Kopplingsmodul

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



VARIOFACE anslutningsmodul, med skruvanslutning, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2944533
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	DK66MY
Produktnyckel	DK66MY
GTIN	4017918278939
Vikt per styck (inklusive förpackning)	75,51 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	74,94 g
Tullnummer	85365080
Ursprungsland	DE

EMG 30-S2/16A - Kopplingsmodul

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor	
Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	250 V AC
Summaström alla förgreningar maximalt	16 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	250 V
Märkstötspänning	2,2 kV (1,2 / 50 μ s)

Anslutningsdata

COMBICON-anslutning

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Artikelmått

Bredd	30 mm
Höjd	77,5 mm
Djup	60 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP20
Kapslingsklass (Monteringsställe)	$\geq$ IP54 (Monteringsställe)
Drifttemperatur	-20 °C ... 45 °C
Höjdläge	max. 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor

EMG 30-S2/16A - Kopplingsmodul

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



Normer/föreskrifter	DIN EN 50178: 1998-04
---------------------	-----------------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

EMG 30-S2/16A - Kopplingsmodul

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



EAC

Godkännande-ID: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 30-S2/16A - Kopplingsmodul

2944533

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2944533>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,384 kg CO2e
---------	---------------