

EMG 17-LG - Kapslingar

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kapsling, med universalfot, för montering av ett kretskort, utan anslutningsplintar och kåpa, raster 5

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2946078
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918082031
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,94 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	17 g
Tullnummer	84879090
Ursprungsland	DE

EMG 17-LG - Kapslingar



2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EMG
Produktfamilj	EMG
Konstruktion	Kapslingsunderdel, avtagbart täcklock (tillval)
Poltal	6
Delning	5 mm
Ingår i satsen	2942988 EMG 17-LG/SET
utförande	Under- och överdel, med universalfot

Mått

Måttskiss	
Bredd	75 mm
Bygghöjd	47,5 mm
Höjd NS 35/7,5	47,5 mm
Djup	75 mm
Längd	75 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Polykarbonat glasfiberförstärkt
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

EMG 17-LG - Kapslingar

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>



Ritningar

Måttskiss



1 = kretskortets överkant

B = byggbredd


EMG 17-LG - Kapslingar

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>



Måttskiss



Rastermått 5 mm

a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan

b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen

EMG 17-LG - Kapslingar

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 17-LG - Kapslingar

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946078>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com