

EMG 37-RELS/K2 - Reläsocket

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946706>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Relämodul, med sockel för KAMMRELAIS® storlek 2, kontakt: F 104, 2 växlande kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2946706
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Produktnyckel	DK6131
GTIN	4017918082345
Vikt per styck (inklusive förpackning)	90,86 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	90,86 g
Ursprungsland	DE

EMG 37-RELS/K2 - Reläsockel

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946706>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
------------	------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	2

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	230 V AC
	230 V AC

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	37,5 mm
Höjd	75 mm
Djup	82,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial	PC-F

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

EMG 37-RELS/K2 - Reläsocket

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946706>



Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, utkast
	DIN EN 50178/VDE 0160

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

EMG 37-RELS/K2 - Reläsocket


2946706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946706>



Ritningar

Kopplingsschema



EMG 37-RELS/K2 - Reläsocket

2946706

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2946706>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com