

EMG 10-LG - Kapslingar



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kapsling, med universalfot, utan skruvanslutningsplintar och kåpa



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2947747
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHCBA
Produktnyckel	ACHCBA
GTIN	4017918082857
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,42 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	12,24 g
Tullnummer	84879090
Ursprungsland	DE

EMG 10-LG - Kapslingar

2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Komplett kapsling
Kapslingstyp	Kapsling
Kapslingsserie	EMG
Produktfamilj	EMG
Konstruktion	Kapslingsunderdel, avtagbart täcklock (tillval)
Poltal	4
Delning	5 mm
Ingår i satsen	2942959 EMG 10-LG/SET
utförande	Under- och överdel, med universalfot

Mått

Måttskiss	
Bredd	10 mm
Bygghöjd	47,5 mm
Höjd NS 35/7,5	47,5 mm
Djup	75 mm
Delning	5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	Polykarbonat glasfiberförstärkt
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Förlusteffekt enskild kapsling vid 20 °C

Omgivningstemperatur	20 °C
Reduktionsfaktor	1

Förlusteffekt enskild kapsling vid 30 °C

Omgivningstemperatur	30 °C
Reduktionsfaktor	0,8

Förlusteffekt enskild kapsling vid 40 °C

Omgivningstemperatur	40 °C
----------------------	-------

EMG 10-LG - Kapslingar



2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>

Reduktionsfaktor	0,64
------------------	------

Förlusteffekt enskild kapsling vid 50 °C

Omgivningstemperatur	50 °C
Reduktionsfaktor	0,51

Förlusteffekt enskild kapsling vid 60 °C

Omgivningstemperatur	60 °C
Reduktionsfaktor	0,41

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 100 °C

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

EMG 10-LG - Kapslingar


2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>



Ritningar

Måttskiss




EMG 10-LG - Kapslingar

2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>

Måttskiss



Rastermått 5 mm

a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan

b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen

EMG 10-LG - Kapslingar

2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 10-LG - Kapslingar

2947747

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2947747>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com