

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-modul



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948254>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Motordämpningsmodul, för stjärnkopplade trefasmotorer. Effektområde: 7,5 kW

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2948254
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK66M3
Produktnyckel	DK66M3
GTIN	4017918083205
Vikt per styck (inklusive förpackning)	68,97 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	58,8 g
Tullnummer	85363010
Ursprungsland	DE

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-modul



2948254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948254>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Diodmodul
------------	-----------

Isoleringsegenskaper

Nedsmuttningsgrad	2
-------------------	---

Elektriska egenskaper

Kondensator i RC-kombination	0,47 μ F
Motorns märkeffekt	7,5 kW
Märkfrekvens f_N	50 Hz (60 Hz)
Märkspänning U_N	500 V AC (Fasledare/fasledare)
Nätkonfiguration	3-fasig
Koppling	Stjärnkoppling
Förlusteffekt	0,5 W
Motstånd i RC-kombination	220 Ω
Märkisolationspänning	300 V

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	17,5 mm
Höjd	75 mm
Djup	100 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Godkännanden

CE

Certifikat	CE-konform
------------	------------

EMC-data

Lågspänningsdirektiv	Konformitet med NS-direktiv
----------------------	-----------------------------

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-modul

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948254>



Standarder och bestämmelser

Normer/föreskrifter	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-modul


2948254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948254>



Ritningar

Kopplingsschema



EMG 17-RC/0,47MYF/220R/S - RC-modul

2948254

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2948254>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151504
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com