

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsockel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Relämodul, med 1 sockel för industrirelä storlek 1, kontakt: 4 växlande kontakter, ingångsspänning 24-48 V DC, med ljusindikering, bryt- och polskyddsdiöd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2950996
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	DK61C3
Produktnyckel	DK61C3
GTIN	4017918084165
Vikt per styck (inklusive förpackning)	99,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	99,44 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsockel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>

Tekniska data

Anmärkning

Drifthanvisning	Som skydd för in- och utgångskretsar måste induktiva laster dämpas med en aktiv skyddskrets.
-----------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Reläsockel
------------	------------

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	II
Nedsmuttningsgrad	2

Anslutningsdata

Ingångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Utgångssida

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Mått

Bredd	45 mm
Höjd	75 mm
Djup	82,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montering

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsocket

2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>



Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri


EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsocket

2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>

Ritningar

Kopplingsschema



EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsocket

2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Reläsockel



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2950996>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	a476a008-99e6-483c-9f15-06dff88c9f3c

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com