

UM-EC28-L - Anslutningsmodul

2956712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956712>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Anslutningsmodul, anslutning 1: Skruvanslutning, anslutning 2: ELCO-kontakt 1x 28-polig (Stiftlista typ 8027, vänster)



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2956712
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK2186
Produktnyckel	DK2186
GTIN	4017918085933
Vikt per styck (inklusive förpackning)	306,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	306,6 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	DE

UM-EC28-L - Anslutningsmodul

2956712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956712>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Poltal	28
Driftsätt	100 % ED

Isoleringsegenskaper: Luft- och krypträckor

Isolering	Funktionsisolering
Överspänningskategori	II
Nedsmutsningsgrad	2

Elektriska egenskaper

Max. godkänd driftspänning	250 V AC/DC
Max. tillåten ström	3 A (per serie)
Max. tillåten summaström	84 A

Luft- och krypträckor

Märkisolationsspänning	260 V
Märkstötspänning	2,5 kV

Anslutningsdata

Fältnivå

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Avisoleringslängd	8 mm
Skruvgänga	M3
Ledararea styv	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Ledararea flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledarare AWG	24 ... 12

Styrnivå

Anslutningstyp	ELCO-kontakt
Konstruktion	Serie 8027
Kodning	1-1
Antal anslutningar	1
Poltal	28
Anmärkning	Stiftlista typ 8027, vänster

Signalering

Statusindikering	nej
Statusindikering finns	nej

Mått

Artikelmått

UM-EC28-L - Anslutningsmodul

2956712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956712>



Bredd	110,1 mm
Höjd	111,8 mm
Djup	55,85 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
Isolationsmaterial kåpa	Polyamid PA oförstärkt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass	IP00
Kapslingsklass (Monteringsställe)	≥ IP54 (Monteringsställe)
Drifttemperatur	-20 °C ... 50 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
Höjdläge	≤ 2000 m

Standarder och bestämmelser

Luft- och krypträckor

Normer/föreskrifter	EN 60664-1
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
Montageanvisning	monteras utan avstånd
Monteringsläge	valfri

Anmärkning

Driftanvisning	En basisolering används mot intilliggande moduler (i DIN-skeneriktningen).
Driftanvisning	Se till att utrustningens spänningsförsörjning har en gemensam referenspotential.
Driftanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.

UM-EC28-L - Anslutningsmodul


2956712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956712>



Ritningar

Måttskiss



UM-EC28-L - Anslutningsmodul

2956712

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2956712>



Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------