

UM 25-SES - Sidoelement

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Sidoelement, med skyltspår, kan märkas med SS-ZB. Bredd: 11 mm, längd: 25 mm, höjd: 21 mm

Fördelar

- Flexibel form och storlek
- Snabb montering
- Prismässigt fördelaktig tack vare färre kapslingsdelar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959285
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918117580
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,54 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,43 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM 25-SES - Sidoelement

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Universalmodul sidodel
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM SE
Ventilationsöppning finns	nej

Mått

Måttskiss	
Bredd	11 mm
Höjd	25 mm
Djup	21 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling)	grön (RAL 6021)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Kåpans material	PA
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 105 °C (beroende på förlusteffekten)
-----------------	---

UM 25-SES - Sidoelement


2959285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>



Ritningar

Måttskiss



UM 25-SES - Sidoelement

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM 25-SES - Sidoelement

2959285

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959285>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com