

UM 25/45-FEO 200 - Fotelement

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959434>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Fotelement, kan skjutas in i strängprofil, fästning med skruv. Montering rätvinkligt mot DIN-skenan NS 35/7,5



Fördelar

- Enkel montering
- Flexibel form och storlek
- Prismässigt fördelaktigt tack vare färre kapslingsdelar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2959434
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	ACHDBA
Produktnyckel	ACHDBA
GTIN	4017918117610
Vikt per styck (inklusive förpackning)	6,71 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	6,66 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM 25/45-FEO 200 - Fotelement

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959434>



Tekniska data



Artikelegenskaper

Produkttyp	Montagefot
Kapslingstyp	Strängprofilkapsling
Kapslingsserie	UM
Produktfamilj	UM

Materialuppgifter

Material Kåpa	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Ytbeskaffenhet	obehandlad

Ritningar



UM 25/45-FEO 200 - Fotelement

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959434>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959434>



UL Recognized

Godkännande-ID: E240868

UM 25/45-FEO 200 - Fotelement

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2959434>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---